

**Garant****Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302312 20
GTIN	4045197883919
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
- Keményfém szerszámokhoz.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Megerősített kivitel.

**Előny:****Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között**

- megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
- megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.

**A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében**

- csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
- nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.

**Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!****Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkezni. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorító készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Figyelem:**

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg. **Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat.**

A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: <http://ho7.eu/anschliff>.

Forgácsolási stratégia: HPC

Befogási  $\varnothing D_1$ : 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső  $\varnothing D$ : 50 mm

$\varnothing D_2$ : 44 mm

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100: 20

## Műszaki leírás

Befogási $\varnothing D_1$	20 mm
Külső $\varnothing D$	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
$\varnothing D_2$	44 mm
Hozzávaló szerszám köszörülés 129100	20
Befogó	SK 40 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Alapszekrény	354290
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésrel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
	308812 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint  
Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz  
40

308802 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló  
meredekkúp méret 40

308830 40

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32  
mm

354240 20-32

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített  
Meredekkúphoz 40

308801 40