

**Garant**
**Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval, SK 50 A = 80, Befogási Ø D1: 20mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302314 20
GTIN	4045197883940
Árucikk kategória	31A

**Leírás**
**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
- Keményfém szerszámokhoz.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Megerősített kivitel.

**Előny:**
**Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között**

- megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
- megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.

**A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében**

- csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
- nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.

**Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!**
**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkezni. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorító készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Figyelem:**

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg. **Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat.**

A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: <http://ho7.eu/anschliff>.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 44 mm

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100: 20

## Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Külső Ø D	50 mm
Hozzávaló szerszám köszörülés 129100	20
Befogó	SK 50 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Alap szerszámbe fogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Alapszekrény	354290
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50