

**Garant****Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak közepes, Lap Ø D: 165mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584035 165
GTIN	4045197883711
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfémbetétes**, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

**Felhasználás:**

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

UW típus **furnérozott vagy egy oldalon műanyaggal bevont lemezanyagokhoz**, kötegelt furnérlapok hosszanti vágásához, keménypapírokhoz és kemény szövetekhez.

**Figyelem:**

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.**

**Műszaki leírás**

Furat Ø	20 mm
Lap Ø D	165 mm
Vágási szélesség B	2 mm
Fogak száma	24

Termék fajtája

Körfűrész lap