

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094242 9 |
| GTIN | 4045197884022 |
| Árucikk kategória | 02H |

Leírás**Kivitel:**

Szerelőkesztyű PU bevonattal pontos munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és szellőzés. Különösen alkalmas kisméretű, elektronikus alkatrészekhez, karbantartási munkákhoz, vizsgálatokhoz, szerelési munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kesztyűméret | 9 |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Tartalom | 12 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| EN 388 | 4131X |
| Hordozóanyag | Poliamid |
| Bevonat | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Hossz | 255 mm |
| Festék | fekete |
| Kötéstechnológia | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Felhasználás | többször használatos |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |