

HOLEX**Kesztyű pár BASIC, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094411 9 |
| GTIN | 4045197884176 |
| Árucikk kategória | 02H |

Leírás**Kivitel:**

Pamut-Interlock kesztyű kötött szárral és **3/4 nitril bevonattal** a biztonságos és kényelmes védelem érdekében olajos, zsíros és nedves alkatrészekkel végzett munkánál. Jól használható szereléshez, fém előállításához és megmunkálásához, karbantartási munkákhoz, öntvény megmunkálásához, minőségellenőrzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kesztyűméret | 9 |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Tartalom | 12 |

| | |
|-------------------------|--|
| Szárítás | szárítás levegőn |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| EN 388 | 4111X |
| Hordozóanyag | pamut |
| Bevonat | Nitril |
| Bevonat változat | 3/4 bevonat |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Hossz | 255 mm |
| Festék | sárga |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Felhasználás | többször használatos |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |