

HOLEX**Kesztyű pár BASIC, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094411 10
GTIN	4045197884183
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Pamut-Interlock kesztyű kötött szárral és **3/4 nitril bevonattal** a biztonságos és kényelmes védelem érdekében olajos, zsíros és nedves alkatrészekkel végzett munkánál. Jól használható szereléshez, fém előállításához és megmunkálásához, karbantartási munkákhoz, öntvény megmunkálásához, minőségellenőrzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12

Szárítás	szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	4111X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	255 mm
Festék	sárga
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk