



Töcsavar behajtó, 1/2 col, Menetmérethez: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	651390 M6
GTIN	4045197215444
Árucikk kategória	62D

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Ø a meghajtott oldalon: 25 mm

Hossz: 55 mm

Műszaki leírás

Menetmérethez	M6
Hossz	55 mm
Ø a meghajtott oldalon	25 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Øxhossz 3X20 mm	651900 3X20
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm	651800 25
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 3	651790 3