

**HOLEX****Kesztyű pár, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094283 9
GTIN	4045197884220
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Kesztyű vizes bázisú PU nitrilhab bevonattal a jó tapintási érzet és a biztonságos fogás érdekében száraz és enyhén nedves vagy olajos munkakörnyezetben. Jól illeszkedik és finom tapintásérzetet biztosít az innovatív kötéstechológiának köszönhetően a poliamid Lycra szállal. **DMF mentes.** Különösen alkalmas kis alkatrészek szereléséhez, áruátvételhez és árukiadáshoz, karbantartási munkákhoz.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3131X
Hordozóanyag	Lycra®, poliamid
Bevonat	vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	255 mm
Festék	fekete / szürke
Kötéstechnológia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk