




12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	630950 6
GTIN	4018754000319
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület

AS-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 630929

Műszaki leírás

Hossz	23 mm
Profil oldali Ø	9,2 mm
Kulcsnyílás	6 mm

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej