



LED-es géplámpa lapos, Típus: 305 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081436 305
GTIN	4260131236068
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es géplámpa **alumínium házzal** és egy szálcsiszolt akril lappal a **homogén 160 fokos megvilágítás** érdekében.

- **Csekély fényvisszaverődés, vakítás- és villogásmentes.**
- **24 Voltos tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható.**
- **Vízálló IP67 szerint.**

Tartalom:

2 db gumibevonatú mágnes, tápegység.

IP védettség osztály: IP 67

Világítási teljesítmény: 12 W

Fényáram: 1200 lm

Energiahatékonysági osztály : A

Teljes szélesség: 40 mm

Teljes magasság: 15 mm

Műszaki leírás

Világítási teljesítmény	12 W
Fényáram	1200 lm
Égő	LED modul
Energiahatékonysági osztály	A

Teljes magasság	15 mm
ATEX zóna	Nincs
Teljes szélesség	40 mm
IP védettségi osztály	IP 67