

Határ tengely-horonyidomszer, A-ZC, Névleges méret: 17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	484406 17
GTIN	2050001937254
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszer **A – ZC ISO tűrésmezőkhöz 7 – 13 alap tűrésfokokkal.**

Rendelésnél meg kell adni a névleges \varnothing -t, a tűrésmezőt és az alap tűrésfokot ill. a tűrésosztályt, pl. 484406 sz. 10M6 méret.

Felhasználás:

Lapos illesztések, pl. hornyok ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

Határozza meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a **tűrésmezőt (A – ZC)** és az alap tűrésfokot (7 – 13), pl. 484406 sz. **10M6**. Közbenső méretekkel és minden névleges mérettel rendelkező határ tengely-horonyidomszert lásd a 484409; 484411 sz. alatt.

Műszaki leírás

Névleges méret	17 mm
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Minőség	7
Minőség	8
Minőség	9
Minőség	10

Minőség	11
Minőség	12
Minőség	13
Alapanyag	edzett acél
Túrésmező	G
Túrésmező	A
Túrésmező	B
Túrésmező	C
Túrésmező	CD
Túrésmező	D
Túrésmező	E
Túrésmező	EF
Túrésmező	F
Túrésmező	FG
Túrésmező	H
Túrésmező	J
Túrésmező	JS
Túrésmező	M
Túrésmező	K
Túrésmező	N
Túrésmező	P
Túrésmező	R
Túrésmező	T
Túrésmező	S
Túrésmező	U
Túrésmező	V
Túrésmező	D
Túrésmező	X
Túrésmező	Z

Túrésmező	ZA
Túrésmező	ZC
Túrésmező	ZB
Terméknév attribútum	A-ZC
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek

Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm	028300 20
--	-----------