

Határ tengely-horonyidomszer, P9, Névleges méret: 11 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	484402 11
GTIN	2050001937100
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszerek **P9 tűrésosztállyal**.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Műszaki leírás

Névleges méret	11 mm
Minőség	9
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Tűrés	P9
Tűrésmező	P
Alapanyag	edzett acél
Terméknév attribútum	P9
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek

Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm

028300 20