

## Határ tengely-horonyidomszer, P9, Névleges méret: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484402 22
GTIN	2050001937162
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszerek **P9 tűrésosztállyal**.

#### Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

### Műszaki leírás

Névleges méret	22 mm
Tűrés	P9
Minőség	9
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Alapanyag	edzett acél
Tűrésmező	P
Terméknév attribútum	P9
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek

## Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm

028300 60