

Dugós idomszer Keménykróm H7, Névleges Ø: 53mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	484040 53
GTIN	2050001955463
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek megy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. **Megy oldal keménykróm mérőfelületekkel.** Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

- További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**

Műszaki leírás

Tűrésmező	H
Szabvány	DIN 7150-2
Szabvány	DIN 7164
Minőség	7
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Névleges méret	53 mm
Kalibrálás	M2
Termék fajtája	Dugós idomszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm

028340 60

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm

028300 60