

## Dugós idomszer Keménykróm H7, Névleges Ø: 81mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 484040 81     |
| GTIN              | 2050001955685 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Ezen munka idomszerek megy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. **Megy oldal keménykróm mérőfelületekkel.** Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

#### Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Figyelem:

- További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**

### Műszaki leírás

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tűrésmező         | H                        |
| Szabvány          | DIN 7150-2               |
| Szabvány          | DIN 7164                 |
| Minőség           | 7                        |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer     |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Névleges méret    | 81 mm                    |
| Kalibrálás        | M2                       |
| Termék fajtája    | Dugós idomszer           |

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 200 mm

028340 200

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 200 mm

028300 200