

## Dugós idomszer Keménykróm H7, Névleges Ø: 89mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484040 89
GTIN	2050001955753
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. **Meggy oldal keménykróm mérőfelületekkel.** Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

#### Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**

### Műszaki leírás

Tűrésmező	H
Szabvány	DIN 7150-2
Szabvány	DIN 7164
Minőség	7
Idomszert fajtája	Meggy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem meggy-oldali idomszer
Névleges méret	89 mm
Kalibrálás	M2
Termék fajtája	Dugós idomszer

### Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 200 mm	028300 200
DAkkS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 200 mm	028340 200