



Töcsavar behajtó, 1/2 col, Menetmérethez: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	651390 M10
GTIN	4045197215468
Árucikk kategória	62D

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Ø a meghajtott oldalon: 25 mm

Hossz: 55 mm

Műszaki leírás

Ø a meghajtott oldalon	25 mm
Hossz	55 mm
Menetmérethez	M10
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,
kihúzóval Típus 3

651790 3

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm

651800 25

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Øxhossz 3X20 mm

651900 3X20