

**Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® , KW, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726620 140
GTIN	4003773081685
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Felhasználás:

Üvegszálás kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Műszaki leírás

Fejszélesség	15,7 mm
Teljes hossz	140 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1,4 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 2,1 mm
Élhossz	12,3 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület	Barnított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó