



Szerelőfogó nyitórugóval VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	728788 200
GTIN	4003773075110
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Multifunkciós fogó villanszerelési munkákhoz csavarozott illesztéssel a fogó pontos, játékmentes mozgatásához.

- **Lapos és kerek anyagok megfogása.**
- **Huzalok és vörösréz vezetékek hajlítása.**
- **Süllyesztett dobozok sorjázása és tágitása.**
- **Vörösréz kábelek vágása max. Ø 15 mm-ig (5×2,5 mm²).**
- **Vörösréz vezetékek csupaszítása 0,75 – 1,5 mm² között és 2,5 mm²-ig.**
- **Érvéghüvelyek préselése 0,5 – 2,5 mm² között.**

Száruk markolattal, **1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**
Nyitórugóval.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény	5×2,5 mm ²
Vezeték Ø csupaszítása	2,5 mm ²
Vezeték Ø csupaszítása	0,7 – 1,5 mm ²
érvéghüvelyekhez	0,5 – 2,5 mm ²
Teljes hossz	200 mm
Súly	280 g

Max. vágásteljesítmény Ø	15 mm
Csukló	Csavarozott
nyitórugóval	igen
Nyel	Többkomponensű markolat
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó