



## Racsnis kábelvágó olló teleszkópos szárral, Teljes hossz: 630mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	731230 630
GTIN	4003773071563
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Kis erő kifejtésű vágás az optimális áttételi aránynak és teleszkópos szárnak köszönhetően. A szerszám kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges. A szárhossz több fokozatban beállítható. Kihúzható 600 – 810 mm között.

**Felhasználás:**

Vörösréz és alumínium kábelek tiszta vágásához. Szalagvas erősítéses gumi vagy műanyag köpenyes kábelek vágásához is alkalmas

**Alapanyag:**

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

**Figyelem:**

Acélhuzalhoz és drótkötelekhez nem alkalmas.

### Műszaki leírás

Egyeres vörösréz/alu vezetékhez	740 / 800 mm <sup>2</sup>
Teljes hossz	630 mm
Többeres vezeték Ø-höz	60 mm
Súly	3820 g
Alapanyag	Kés: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett.
Szár	Alumínium ovális cső, nagy szilárdságú

Racsnifunkció	igen
Termékfajtája	Olló