



Racsnis kábelvágó olló teleszkópos szárral, Teljes hossz: 680mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	731230 680
GTIN	4003773071570
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kis erőkifejtésű vágás az optimális áttételi aránynak és teleszkópos szárnak köszönhetően. A szerszám kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges. A szárhossz több fokozatban beállítható. Kihúzható 650 – 860 mm között.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek tiszta vágásához. Szalagvas erősítéses gumi vagy műanyag köpenyes kábelek vágásához is alkalmas

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Figyelem:

Acélhuzalhoz és drótkötelekhez nem alkalmas.

Műszaki leírás

Egyeres vörösréz/alu vezetékhez	960 / 1085 mm ²
Teljes hossz	680 mm
Többeres vezeték Ø-höz	100 mm
Súly	4980 g
Alapanyag	Kés: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett.

Szár	Alumínium ovális cső, nagy szilárdságú
Racsnifunkció	igen
Termékfajtája	Olló