



## Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, KW, Teljes hossz: 140mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	726480 140
GTIN	4003773081647
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

**Szabvány:**

**DIN ISO 9654**

**Alapanyag:**

Rozsdamentes acélból (INOX).

### Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Élhossz	12,3 mm
Fej szélesség	15,7 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 2,1 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1,2 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).

Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó