

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631225 11
GTIN	4045197497116
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás jobb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat; kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. Betétek furattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

colos méretekhez (amerikai méretek)	7/16 coll
colos méretekhez (amerikai méretek)	13/32 coll
Profil oldali Ø	15,9 mm
Hossz	24,8 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive

Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej