

Dräger**Teljes álarc test X-plore® 6300, Méret: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	097249 UNI
GTIN	4026056002405
Árucikk kategória	09I

Leírás

Kivitel:

A nagy teljesítményű **egyszűrős teljes álarc** bevált **megbízhatóságot és minőséget** jelent a légzés és a szem védelme érdekében. Az ellenálló EPDM álarctest a három tömítő vonalas dupla tömítőkerettel szinte minden arcformánál **biztonságos és kényelmes** elhelyezkedést biztosít. A torzításmentes és karcálló PMMA üveg (plexiüveg) **nagy látómezővel** rendelkezik körkörös kilátással. Az **intelligens szellőző rendszer** külön belső maszkkal páramentes üveget biztosít. Az 5 pontos pántkialakítás gyors és egyszerű felvételt tesz lehetővé a haj becsípése nélkül. Standard RD40 zsinórmenettel EN 148-1 szerint.

Szabvány:

EN 136 Klasse 2

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	R 55 800
Maszk tulajdonságai	Szilikonmentes
Lencse bevonat	Páramentes
Lencse bevonat	Karcálló

Súly	500 g
Szűrő csatlakozó	RD40
Lencse anyaga	PMMA
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	RD40
Termék fajtája	Teljesmaszk test

Tartozék

Rostélyvédő fólia, öntapadó, 25 darabos készlet Típus FOIL	097269 FOIL
Tartalék lencse Dräger teljes álarchoz Lencse anyaga PMMA	097268 PMMA
Cserélhető szűrő Szűrő AX	097264 AX
Cserélhető szűrő Szűrő A2B2E2K1	097264 A2B2E2K1
Részecskeszűrő Szűrő P3	097262 P3
Cserélhető szűrő Szűrő A2P3RD	097264 A2P3RD
Hordozható tárolódoboz légzésvédő maszkhoz Típus BAG1	097267 BAG1
párásodás gátló arcvédőhöz Típus CLEAN	097266 CLEAN
Cserélhető szűrő Szűrő A2B2P3RD	097264 A2B2P3RD
Szemüvegkeret Típus FRAME	097265 FRAME