



Hézagmérő tekercs 50 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	478525 0,7
GTIN	2050001054234
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

C-acél – szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. **(0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).**

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Tartalom:

0,8 mérettől szállítás tekercsben / gyűrűn.

Műszaki leírás

Vastagság	0,7 mm
Hibahatár	± 12 µm

Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Szénacél
Tekercs hossza	5 m
Tekercs szélessége	50 mm
Termék fajtája	Hézagmérő szalag