

## Villás idomszer, a – zc, Névleges Ø: 84mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 484222 84     |
| GTIN              | 2050001956262 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7163 szerint.

ISO a – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal.

#### Felhasználás:

Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Figyelem:

Határozza meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a **tűrésmezőt (a – zc)** és az alap tűrésfokot (6 – 13), pl. 484222 sz. **10f9**. Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer     |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Szabvány          | DIN EN ISO 1938-1        |
| Szabvány          | DIN 7163                 |
| Tűrésmező         | a                        |

|           |     |
|-----------|-----|
| Túrésmező | b   |
| Túrésmező | c   |
| Túrésmező | cd  |
| Túrésmező | nap |
| Túrésmező | e   |
| Túrésmező | ef  |
| Túrésmező | f   |
| Túrésmező | fg  |
| Túrésmező | g   |
| Túrésmező | óra |
| Túrésmező | j   |
| Túrésmező | js  |
| Túrésmező | k   |
| Túrésmező | m   |
| Túrésmező | n   |
| Túrésmező | p   |
| Túrésmező | r   |
| Túrésmező | s   |
| Túrésmező | t   |
| Túrésmező | u   |
| Túrésmező | v   |
| Túrésmező | x   |
| Túrésmező | y   |
| Túrésmező | z   |
| Túrésmező | za  |
| Túrésmező | zb  |
| Túrésmező | zc  |
| Minőség   | 9   |
| Minőség   | 6   |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Minőség              | 10              |
| Minőség              | 7               |
| Minőség              | 13              |
| Minőség              | 8               |
| Minőség              | 11              |
| Minőség              | 12              |
| Alapanyag            | idomszeracél    |
| Névleges méret       | 84 mm           |
| Terméknév attribútum | a – zc          |
| Kalibrálás           | L8              |
| Termék fajtája       | Villás idomszer |

### Szolgáltatások

|   |              |
|---|--------------|
| KalibrálásVillás idomszer Maximális névleges méret 200 mm         | 028700 200   |
| DAkkS kalibrálásVillás idomszer Maximális névleges méret 5-100 mm | 028710 5-100 |