

Villás idomszer, a – zc, Névleges Ø: 87mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484222 87 |
| GTIN | 2050001956286 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7163 szerint.

ISO a – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal.

Felhasználás:

Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Figyelem:

Határozza meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a **tűrésmezőt (a – zc)** és az alap tűrésfokot (6 – 13), pl. 484222 sz. **10f9**. Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Szabvány | DIN EN ISO 1938-1 |
| Szabvány | DIN 7163 |
| Tűrésmező | a |

| | |
|-----------|-----|
| Túrésmező | b |
| Túrésmező | c |
| Túrésmező | cd |
| Túrésmező | nap |
| Túrésmező | e |
| Túrésmező | ef |
| Túrésmező | f |
| Túrésmező | fg |
| Túrésmező | g |
| Túrésmező | óra |
| Túrésmező | j |
| Túrésmező | js |
| Túrésmező | k |
| Túrésmező | m |
| Túrésmező | n |
| Túrésmező | p |
| Túrésmező | r |
| Túrésmező | s |
| Túrésmező | t |
| Túrésmező | u |
| Túrésmező | v |
| Túrésmező | x |
| Túrésmező | y |
| Túrésmező | z |
| Túrésmező | za |
| Túrésmező | zb |
| Túrésmező | zc |
| Minőség | 7 |
| Minőség | 10 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Minőség | 11 |
| Minőség | 6 |
| Minőség | 13 |
| Minőség | 9 |
| Minőség | 12 |
| Minőség | 8 |
| Névleges méret | 87 mm |
| Alapanyag | idomszeracél |
| Terméknév attribútum | a – zc |
| Kalibrálás | L8 |
| Termék fajtája | Villás idomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|--------------|
| KalibrálásVillás idomszer Maximális névleges méret 200 mm | 028700 200 |
| DAkkS kalibrálásVillás idomszer Maximális névleges méret 5-100 mm | 028710 5-100 |