

Garant**Központfúró HSS hosszú A, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111290 1,5
GTIN	4045197884558
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból kiköszörült és hátraköszörült.
Csavarthornyú, extra hosszú szár, DIN 333-A-hoz hasonló.

Műszaki leírás

Szártűrés	h7
Teljes hossz L	60 mm
Névleges Ø D _c	1,5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Szár Ø D _s	5 mm
Munkadarab Ø	8 – 15 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h7-cel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		