

Garant**Központfúró HSS-E, extra hosszú A, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111300 4
GTIN	4045197884596
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból kiköszörült és hátraköszörült.
Csavarthornyú, extra hosszú szár, DIN 333-A-hoz hasonló.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	4 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm/ford,
Szártűrés	h7
Szár Ø D _s	10 mm
Munkadarab Ø	40 – 63 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	120 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos
Szár	Hengeres szár, h7

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		