

**HOLEX****Furatesztergakés jobbos hasonlító, mint a DIN 4973 (ISO 8), M20, Szár négyyszög: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	296330 12
GTIN	4045197884787
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

Min furat Ø-höz	21 mm
Szár négyyszög	12 mm
Teljes hossz	180 mm
Szerszámanyag	M20
Termék fajtája	Esztergakés