

HOLEX**Furatesztergakés jobbos hasonlító, mint a DIN 4973 (ISO 8), M20, Szár négyyszög: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	296330 20
GTIN	4045197884800
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Szár négyyszög	20 mm
Min furat Ø-höz	34 mm
Teljes hossz	250 mm
Szerszámanyag	M20
Termék fajtája	Esztergakés