


Garant**ZeroClamp alapelem (géptípushoz / asztalhoz), Típus: 29612****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 360014 29612 |
| GTIN | 4045197884282 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

Központfurat $\varnothing 25$ H7 a központosító készlet befogásához. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú alumínium **alaplapp**, felületkezelte. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz., csatlakozó blokkok 360017 sz. 12808 és 12805 méret.

Figyelem:

A kép a gép típusától függően eltérő lehet.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---|
| Befogótárcsák száma | 8 |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Befogótárcsa Ø | 120 mm |
| Típus | 29612 |
| Szélesség B | 540 mm |
| Alapméret S | 200 mm |
| Magasság H | 44 mm |
| Alkalmas géptípushoz | Hermle C 32 |
| Ø A | 650 mm |
| Keresztirányú raszterméret | igen |
| Sorozat | ZeroClamp |
| Termék fajtája | Alaplap |

Tartozék

| | |
|---|------------------|
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| ZeroClamp takarólemez alaplaphoz Típus 29610 | 360021 29610 |
| ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12808 | 360017 12808 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12 | 360025 18M12 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16 | 360025 18M16 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12805 | 360017 12805 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10 | 360025 16M10 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10 | 360025 12M10 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10 | 360025 25M10 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8 | 360025 16M8 |

