

**HOLEX****6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 631020 10     |
| GTIN              | 4045197161833 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

**Szabvány:****DIN 3124-S****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631032 sz.; HOLEX: 631022 sz.).

**Műszaki leírás**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Hossz               | 25 mm              |
| Profil oldali Ø     | 14,4 mm            |
| Kulcsnyílás         | 10 mm              |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll           |
| Profil              | 6-szög dugókulcs   |
| Alapanyag           | Króm-vanádium acél |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Felület        | krómozott     |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |