



Nyomaték-csavarhúzó TorqueVario®, Maximális nyomaték: 700cNm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 659930 700 |
| GTIN | 4010995264642 |
| Árucikk kategória | 63K |

Leírás

Kivitel:

A nyomatékérték numerikus megjelenítése az ablakskálán (40 – 50 egyedi érték, a nyomaték-tartománytól függően). Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. Pontosság $\pm 6\%$.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal egy Wiha Torque 659932 – 659946 sz. cserélhető pengével kombinálva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Beállító szerszám a 60-700 mérethez: 659931 sz. 1 méret és 1400 mérethez: 659931 sz. 2 méret

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nyomatéktartomány | 200 - 700 cNm |
| Nyomatéktartomány | 2 - 7 Nm |
| Maximális nyomaték | 800 cNm |
| Kijelzés | analóg |
| Nyomaték mérési pontossága | $\pm 6\%$ |
| Ø | 41 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Súly | 320 g |
| Visszajelzés | kioldó |
| A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva |
| Csatlakozó forma | cserélhető penge |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Teljes hossz L | 142 mm |
| Sorozat | TorqueVario® |
| Kalibrálás | O1 |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm |
| Gyártó jelölése | TorqueVario®-S |
| Fixen beállított nyomaték | nem |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Beállító szerszám Torque Setter Típus 1

659931 1

