

FLUKE.

**Multiméter, Típus: 175****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473322 175
GTIN	095969095921
Árucikk kategória	47H

**Leírás****Kivitel:**

Ergonomikus műanyag ház integrált tartóval. Nagyméretű LCD kijelző a jó leolvashatóság érdekében. Megbízhatóan és egyszerűen kezelhető – **rosszul csatlakoztatott mérővezeték esetén figyelmeztet**. A vezető mérőkészülékek az elektromos és elektronikus rendszereknél végzett hibakereséshez professzionális technikusok számára. Robusztus, megbízható és precíz.

**Felhasználás:**

Digitális szerviz-mérőkészülékek széles felhasználási területre, maximális biztonságot és további kiegészítő funkciók.

**Szabvány:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Tartalom:**

081561 6LR61 elem, mérővezetékek és párnázott táska.

**Műszaki leírás**

Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Váltóáram AC	0,1 mA – 10 A

Kijelzési határérték	6000
Kapacitás	1 nF – 10 mF
Egyenáram DC	0,1 mA – 10 A
Mérési eljárás	TRUE RMS
Ellenállás	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
Kalibrálás	I3
Alappontosság	0,15 %
Frekvencia	0,01 Hz – 100 kHz
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 1000 V
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 1000 V
Dióda ellenőrzés	igen
Háttérvilágítású kijelző	nem
Szakadásellenőrzés	igen
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Multiméter

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3
KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3

## Tartozék

Mérővezetékek Mérőcsúcs $\varnothing$ 1 mm	473318 1
C150 tok Típus F	473337 F
Mágneses akasztószerkezet Típus TPAK	473329 TPAK
Mérővezetékek Mérőcsúcs $\varnothing$ 2 mm	473318 2