

FLUKE.

Feszültségvizsgáló és szakadás ellenőrző, Típus: T110**Rendelési adatok**

Rendelés száma	473090 T110
GTIN	095969610490
Árucikk kategória	47H

Leírás**Kivitel:**

Kétpólusú feszültségvizsgáló ergonomikus egykezes használattal csatlakozó aljzatokhoz. Mért érték kijelző háttérvilágítással. Akkumulátor visszajelzés – lemerült akkumulátornál a mért feszültség továbbra is megjeleníthető. Rátolható vizsgáló csúcsok kopás visszajelzővel. **VDE**

kivitel**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Műszaki leírás

Szakadásellenőrzés	optikai / akusztikus
AC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Fázissorrend ellenőrzése	igen

Frekvenciamérés	40 - 400 Hz
Mérési hely megvilágítása	igen
Polaritás ellenőrzés	igen
DC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Kalibrálás	I1
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram	igen
Kijelzés	LED
Fázisellenőrzés	100V – 690V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 690 V
IP védettségi osztály	IP 64
Zseblámpa funkció	igen
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
-------------------------------------------	------------