

FLUKE.

Lakatfogó, Típus: 323**Rendelési adatok**

Rendelés száma	473290 323
GTIN	095969623742
Árucikk kategória	47H

Leírás**Kivitel:**

Lakatfogók nagyméretű, jól leolvasható LCD kijelzővel, karcsú és ergonomikus designnal. Valódi effektív értékmérések és optimalizált ergonómia hibakereséshez ipari és épületgépészeti felhasználásnál.

Szabvány:**EN 61010-1****Tartalom:**

Mérővezetékekkel és párnázott táskával. Elem 2x 081561 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Ellenállás	0,1 Ω – 4000 Ω
Kijelzési határérték	4000
Egyenfeszültség DC	0,1 V – 600 V
Váltakozó feszültség AC	0,1 V – 600 V
Memória funkció	HOLD

Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 300 V
Maximális fogónyílás	30 mm
Mérési eljárás	TRUE RMS (AC)
Váltóáram AC	0,1 A – 400 A
Alappontosság	2 %
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2× 081561 LR3
Szabvány	EN 61010-1
Kalibrálás	I4
Termék fajtája	Lakatfogó

Szolgáltatások

KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D
DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------