

HOLEX

Sarokesztergakés jobbos, hasonló, mint a DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Szár négyyszög: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	296745 10
GTIN	4045197884480
Árucikk kategória	22E

Leírás

Kivitel:

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Szár négyyszög	10 mm
Teljes hossz	90 mm
Szerszámanyag	P20/K25
Termék fajtája	Esztergakés