

HOLEX**Beszúró esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), M20,
Szármagasság: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297030 12
GTIN	4045197885531
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Vágóél szélesség	3 mm
Szármagasság h	12 mm
Teljes hossz	100 mm
Szárszélesség b	8 mm
Szerszámananyag	M20
Termék fajtája	Esztergakés