

Garant**Rátétpofa elforgatott befogó modulokhoz Önbeálló, Típus: 125****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 361133 125 |
| GTIN | 4045197885777 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

Bevonattal, edzett és köszörült.

Felhasználás:

A 361140 – 361150 sz. előtétpofák felfogásához.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105 – 361110 sz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Figyelem:

Szerelési ajánlás **fix befogó modulra**. Hozzávaló ellenpofa 361126 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------|
| Hozzávaló színekód | Xpent1-2 |
| Pofaszélesség b | 125 mm |
| Ingaszög | 15 fok |
| Pofahossz l | 68,5 mm |
| Magasság h ₁ | 25 mm |
| Pofamagasság h | 45 mm |

Termék fajtája

Satupofák