

**HOLEX****Beszúró esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), M20,  
Szármagasság: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297030 25
GTIN	4045197885562
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

Vágóél szélesség	6 mm
Szármagasság h	25 mm
Teljes hossz	140 mm
Szárszélesség b	16 mm
Szerszámananyag	M20
Termék fajtája	Esztergakés