

HOLEX**Beszúró esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), M20,
Szármagasság: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297030 32
GTIN	4045197885579
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Szármagasság h	32 mm
Vágóél szélesség	8 mm
Teljes hossz	170 mm
Szárszélesség b	20 mm
Szerszámanyag	M20
Termék fajtája	Esztergakés