

**Garant****Raktári kocsi állítható magasságú rakodófelülettel TA9, Típus: TA92****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel. **Manuális magasságállítás** kézi hajtókarral. A rakodófelületet ennek során **4 mechanikus orsós emelőoszlop** mozgatja felfelé és lefelé. Ütésálló polipropilénből készül markolat Haptoprene® betéttel, mely a kézi hajtókar működtetéséhez felfelé kihajtható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Szín:**

Ezüst és antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Biztonsági okokból kifolyólag perforált lemezű fal beszerelése nem lehetséges.

**Műszaki leírás**

Mélység	509 mm
Rakodófelület szélessége	890 mm
Súly	67,6 kg
Magasságállítási tartomány	680 - 970 mm
Rakodófelület magassága alul	195 mm

Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Kerék Ø	125 mm
Típus	TA92
Maximális teherbírás	250 kg
Szélesség	1040 mm
Rakodófelület mélysége	500 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik