

Garant**Raktári kocsi állítható magasságú rakodófelülettel TA9, Típus: TA94****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel. **Manuális magasságállítás** kézi hajtókarral. A rakodófelületet ennek során **4 mechanikus orsós emelőoszlop** mozgatja felfelé és lefelé. Ütésálló polipropilénből készül markolat Haptoprene® betéttel, mely a kézi hajtókar működtetéséhez felfelé kihajtható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szín:

Ezüst és antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Biztonsági okokból kifolyólag perforált lemezű fal beszerelése nem lehetséges.

Műszaki leírás

Rakodófelület mélysége	600 mm
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület szélessége	1040 mm
Típus	TA94
Maximális teherbírás	400 kg

Rakodófelület magassága alul	270 mm
Magasságállítási tartomány	760 - 1080 mm
Súly	88,2 kg
Szélesség	1220 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Mélység	609 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik