

bimos

**Munka forgószék, műbőr, kerekkel, alacsony, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 965307 BLACK  |
| GTIN              | 4016849626659 |
| Árucikk kategória | 96B           |

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Szék anyagának színe     | Fekete             |
| Magasságállítási módja   | Magasságállító kar |
| Ülőlap mélység           | 470 mm             |
| Váz kivitele             | 5 karú lábkereszt  |
| Súly                     | 13,5 kg            |
| Ülőlap szélesség         | 460 mm             |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó            |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ülőfelület anyaga                     | Műbőr           |
| Háttámla magassága                    | 580 mm          |
| Lábkereszt anyaga                     | Acél            |
| Lábkereszt kivitele                   | Görgőkészlet    |
| Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen            |
| Sorozat                               | Work-Tec        |
| Kivitel                               | kerekekkel      |
| Szék teherbírása                      | 120 kg          |
| Magasságállítási tartomány            | 450 - 630 mm    |
| Termék fajtája                        | Munka forgószék |

## Tartozék

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Kerekek(1 készlet = 5 darab) | 963187 |
|------------------------------|--------|