

bimos

**Munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Súly	15,5 kg
Lábkereszt anyaga	Acél
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel

Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	Fekete
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

---

## Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------