

bimos

Munka forgószék, szövetkárpit, talpakkal, alacsony, Szín: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Lábkereszt kivitele	Talp
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőfelület anyaga	Szövet
Lábkereszt anyaga	Acél
Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Ülőlap mélység	470 mm

Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Súly	13,5 kg
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék anyagának színe	Fekete
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------