

bimos

Munka forgószék, szövetkárpit, talpakkal, alacsony, Szín: BLUE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Lábkereszt anyaga	Acél
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Lábkereszt kivitele	Talp
Ülőlap szélesség	460 mm

Ülőfelület anyaga	Szövet
Súly	13,5 kg
Szék anyagának színe	Kék
Ülőlap mélység	470 mm
Háttámla magassága	580 mm
Sorozat	Work-Tec
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------