

bimos

**Munka forgószék, szövetkárpit, kerekkel, alacsony, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965318 BLACK
GTIN	4016849625621
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

Lábkereszt anyaga	Acél
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Ülőlap szélesség	460 mm
Súly	13,5 kg
Szék anyagának színe	Fekete
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Váz kivitele	5 karú lábkereszt

Ülőlap mélység	470 mm
Ülőfelület anyaga	Szövet
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla magassága	580 mm
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

## Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------