

bimos

Munka forgószék, szövetkárpit, kerekkel, alacsony, Szín: BLUE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965318 BLUE
GTIN	4016849624457
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Ülőlap mélység	470 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Ülőfelület anyaga	Szövet
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Acél

Szék anyagának színe	Kék
Súly	13,5 kg
Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Sorozat	Work-Tec
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------